

RIDGID
Peddinghaus**Med parallelskruestik model „Matador“, Kæbebredde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967170 120
GTIN	
Artikelklasse	93R

Beskrivelse**Udførelse:**

- Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.
- Åbnes foran med todelt trapezgevind.
- Spindel beskyttet mod tilsmudsning.
- Fræsede og overfladehærdede spændekæber.
- Hærdet føring med efterjustering.
- Måleskala til hurtig forindstilling.
- Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde.

Fast udførelse.**Infotekst:**

Op til maks.90 mm

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på arbejdsbordet.

Specialtilbehør:

Reservebakker nr. 967210; 967215; 967220; 967225, fra str. 120 mm.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967530.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
----------------	-------------

Spændedybde	80 mm
Vægt	10 kg
Spændvidde	150 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1/8 – 4 tommer
Kæbebredde	120 mm
Serie	Matador Multiplus
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 120 mm	967724 120
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 120 mm	967722 120
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 120 mm	967711 120
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 120 mm	967723 120