

**RIDGID**  
Peddinghaus**Med parallelskruestik model „Matador“, Kæbebredde: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967170 140
GTIN	
Artikelklasse	93R

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.
- Åbnes foran med todelt trapezgevind.
- Spindel beskyttet mod tilsmudsning.
- Fræsede og overfladehærdede spændekæber.
- Hærdet føring med efterjustering.
- Måleskala til hurtig forindstilling.
- Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde.

**Fast** udførelse.**Infotekst:**

Op til maks.90 mm

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på arbejdsbordet.

**Specialtilbehør:**Reservebakker nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **fra str. 120 mm.****Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967530.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	18 kg
------	-------

Åbningsretning	åbnes foran
Spændedybde	95 mm
Spændvidde	200 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1/8 – 5 tommer
Kæbebredde	140 mm
Serie	Matador Multiplus
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 140 mm	967723 140
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 140 mm	967724 140
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 140 mm	967722 140
Rørspændebakke (styk) til „Matador“ Kæbebredde 140 mm	967210 140
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 140 mm	967711 140