

**HOLEX****Parallelskruestik, Kæbebredde: 175mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967260 175
GTIN	4045197694294
Artikelklasse	92H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Fræsede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.

Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.

Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Specialtilbehør:**

Rørspændebakker nr. 967285.

Drejeplatte nr. 967280, klembøjle nr. 967290.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967550.

**Teknisk beskrivelse**

Åbningsretning	åbnes foran
Spændvidde	225 mm
Vægt	24 kg
Materiale	sænksmedet stål

Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. Ø

1 – 5 tommer

Produkttype

Parallel-skruestik

## Tilbehør

Underlagsplade til skruestik

967330

Rørspændebakke-par Passer til skruestik str. 175

967285 175

Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 175

967280 175

Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250

967328 300X250

Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967260 Passer til skruestik str. 175

967550 175