

**HOLEX****Parallelskruestik, Kæbebredde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967260 100
GTIN	4045197694263
Artikelklasse	92H

**Beskrivelse****Udførelse:****Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.****Åbnes foran.** Fræsedede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.

Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.

Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Specialtilbehør:**

Rørspændebakker nr. 967285.

Drejeplatte nr. 967280, klembøjle nr. 967290.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967550.

**Teknisk beskrivelse**

Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. Ø	3/8 – 2.1/2 tommer
Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran
Spændvidde	125 mm

Vægt	6 kg
Kæbebredde	100 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 100	967280 100
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 100 mm	967711 100
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, glatte, standard Kæbebredde 100 mm	967721 100
Rørspændebakke-par Passer til skruestik str. 100	967285 100
Underlagsplade til skruestik	967330
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, par Gummi, glatte Kæbebredde 100 mm	967727 100
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 100 mm	967723 100
Magnet-skruestikbakker, par Filt, glatte Kæbebredde 100 mm	967726 100
Klembøjle, enkelt Passer til skruestik str. 100	967290 100
Magnet-skruestikbakker, par Polyurethan, riflede Kæbebredde 100 mm	967728 100
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 100 mm	967722 100
Magnet-skruestikbakker, par Polyurethan, prisme Kæbebredde 100 mm	967729 100
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 100 mm	967724 100