

**HOLEX****Parallelskruestik, Kæbebredde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967260 125
GTIN	4045197694270
Artikelklasse	92H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Fræsede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.

Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.

Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Specialtilbehør:**

Rørspændebakker nr. 967285.

Drejeplatte nr. 967280, klembøjle nr. 967290.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967550.

**Teknisk beskrivelse**

Spændvidde	150 mm
Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. Ø	3/8 – 3 tommer
Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran

Vægt	10 kg
Kæbebredde	125 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 125 mm	967729 125
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 125	967280 125
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 125 mm	967721 125
Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 125 mm	967726 125
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 125 mm	967723 125
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 125 mm	967728 125
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 125 mm	967722 125
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 125 mm	967724 125
Sortiment af magnet-skruestikkæber Kæbebredde 125 mm	967702 125
Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 125 mm	967727 125
Klembøjle, enkelt Passer til skruestik str. 125	967290 125
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967260 Passer til skruestik str. 125	967550 125
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 125 mm	967711 125
Rørspændebakke-par Passer til skruestik str. 125	967285 125

