



Parallelskruestik med klembøjle, Kæbebredde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967270 100
GTIN	4045197612724
Artikelklasse	92H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Fræsedede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.

Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.

Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

Anvendelse:

Til fastspænding på filebænk.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Specialtilbehør:

Rørspændebakker nr. 967285.

Teknisk beskrivelse

Vægt	6,5 kg
Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran
Klemområde	18 - 75 mm

Spændvidde	125 mm
Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. Ø	3/8 – 2.1/2 tommer
Kæbebredde	100 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 100 mm	967711 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 100 mm	967729 100
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 100 mm	967728 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 100 mm	967724 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 100 mm	967723 100
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 100 mm	967727 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 100 mm	967722 100
Rørspændebakke-par Passer til skruestik str. 100	967285 100
Klembøjle, enkelt Passer til skruestik str. 100	967290 100
Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 100 mm	967726 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 100 mm	967721 100