

RIDGID
Peddinghaus**Med parallelskruestik model „Matador“, Kæbebredde: 180 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967170 180
GTIN	2050001780355
Artikelklasse	93R

Beskrivelse**Udførelse:**

- Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.
- Åbnes foran med todelt trapezgevind.
- Spindel beskyttet mod tilsmudsning.
- Fræsede og overfladehærdede spændekæber.
- Hærdet føring med efterjustering.
- Måleskala til hurtig forindstilling.
- Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde.

Fast udførelse.**Infotekst:**

Op til maks.90 mm

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på arbejdsbordet.

Specialtilbehør:Reservebakker nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **fra str. 120 mm.****Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967530.

Spændvidde: 225 mm

Spændedybde: 120 mm

Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø: 1/8 – 7 tommer

Vægt: 26 kg

Teknisk beskrivelse

Spændedybde	120 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	26 kg
Spændvidde	225 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1/8 – 7 tommer
Kæbebredde	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967170 Passer til skruestik str. 160/180	967530 160/180
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 140-180	967200 140-180
Rørspændebakke (styk) til „Matador“ Kæbebredde 180 mm	967210 180
Underlagsplade til skruestik	967330
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250