



## Parallelskruestik med klembøjle, Kæbebredde: 125mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967270 125
GTIN	4045197612731
Artikelklasse	92H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Fræsedede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.

Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.

Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

#### Anvendelse:

Til fastspænding på filebænk.

#### Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

#### Specialtilbehør:

Rørspændebakker nr. 967285.

### Teknisk beskrivelse

Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	10,5 kg
Klemområde	18 - 75 mm

Spændvidde	150 mm
Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. Ø	3/8 – 3 tommer
Kæbebredde	125 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Sortiment af magnet-skruestikkæber Kæbebredde 125 mm	967702 125
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 125 mm	967721 125
Klembøjle, enkelt Passer til skruestik str. 125	967290 125
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 125 mm	967729 125
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 125 mm	967711 125
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 125 mm	967722 125
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 125 mm	967724 125
Rørspændebakke-par Passer til skruestik str. 125	967285 125
Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 125 mm	967726 125
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 125 mm	967723 125
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 125 mm	967728 125
Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 125 mm	967727 125