

HOLEX**Parallelskruestik, Kæbebredde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967260 150
GTIN	4045197694287
Artikelklasse	92H

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Fræsede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind.

Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs.

Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Specialtilbehør:

Rørspændebakker nr. 967285.

Drejeplatte nr. 967280, klembøjle nr. 967290.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967550.

Teknisk beskrivelse

Vægt	18 kg
Materiale	sænksmedet stål
Rørspændebakker nr. 967285 til opspænding af rør med udv. Ø	1 – 4 tommer
Åbningsretning	åbnes foran

Spændvidde	200 mm
Kæbebredde	150 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 150 mm	967727 150
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 150 mm	967721 150
Sortiment af magnet-skruestikkæber Kæbebredde 150 mm	967702 150
Underlagsplade til skruestik	967330
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967260 Passer til skruestik str. 150	967550 150
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 150 mm	967711 150
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 150 mm	967723 150
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 150 mm	967729 150
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 150 mm	967724 150
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 150 mm	967722 150
Rørspændebakke-par Passer til skruestik str. 150	967285 150
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 150 mm	967728 150
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 150	967280 150
Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 150 mm	967726 150