



Momentnøgle med reverserbar løs skralde, Maks. moment: 40LNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657105 40L
GTIN	2050002047181
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. **Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Med **reverserbar løs skralde**. **Måleenheder:** Nm.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikses vha. låseknop i grebet.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Maks. moment	40 Nm
Vægt	400 g
Skalainddeling 1 delstreg =	1 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Drivfirkant	3/8 tommer
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Momentområde	8 - 40 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [I ₃]	235,5 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Armlængde uden indstiksværktøj [I ₁]	218 mm
Justeret centermål ved momentnøgle [I ₂]	17,5 mm
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk

Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Tilbehør

Ekstragreb til momentnøgle Type 4	657211 4
Ekstragreb til momentnøgle Type 3	657211 3
Skalaramme til momentnøgle Type 1	657214 1
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657600 1-3/8
Momentnøgleuden indsatsværktøj Maks. moment 40L Nm	657215 40L