



Mekanisk kalibreringsanlæg Manutork®, Maks. moment: 400Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654240 400
GTIN	4018754294312
Artikelklasse	63B

Beskrivelse

Udførelse:

Komplet kalibreringsanlæg med komponenter, der passer perfekt sammen. Takket være et særligt kraftoverføringssystem undgås en forskydning af angrebspunktet under kalibreringen.

Anvendelse:

Overvågning, kalibrering, dokumentering og administration af momentværktøjer. For at momentværktøjer på lang sigt leverer præcise og pålidelige måleværdier, skal der foretages regelmæssig kontrol gennem kalibrering, som endvidere skal dokumenteres.

Leveringsomfang:

Mekanisk betjeningsanordning til jævn og præcis belastning af momentnøglen. Det sikres, at kraften udøves langsomt og konstant iht. DIN EN ISO 6789.

- **2 måleværdifølere laboratorie str. 6 – 60 Nm og 40 – 400 Nm (visningsafvigelsen fra måleværdier er på $\pm 0,5$ %) med DAkKS-kalibreringsattest.**
- **Software til oprettelse af kalibreringsattest iht. DIN EN ISO 6789 og administration af måleudstyr.**
- **USB-adapterkabel for tilslutning af måleværdiføler til pc.**
- **4 firkantadaptere til at holde forskellige drevfirkanter.**

Leveringsomfang:

Kalibreringsadapter (indvendig firkant \times udvendig firkant): 1/4 tomme \times 3/8 tomme;

1/4 tomme \times 3/4 tomme;

3/8 tomme \times 3/4 tomme;

1/2 tomme \times 3/4 tomme

Bemærk:

Der kræves en ekstra kontrolpåsats for at kontrollere momentskruetrækkere. Krav til pc'en: Minimum 1 USB-interface.

Andre måleværdifølere fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Firkantholder	3/8 tommer
Firkantholder	3/4 tommer
Vægt	34 kg
Til nøglelængde op til	815 mm
Måleområde	40 – 400 Nm
Måleområde	6 – 60 Nm
Maks. moment	400 Nm
Hel længde	1070 mm
Energiforsyning	Med kabel
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment	±0,5 %
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Kalibrerings- og justeringsanordning

Services

Kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020150 1000/2

Tilbehør

Måletransducer Maks. moment 1100 Nm	654255 1100
Kalibreringsfirkantadapter Type 4	654383 4
Kalibreringsfirkantadapter Type 1	654383 1
Måletransducer Maks. moment 20 Nm	654255 20

Kalibreringsfirkantadapter Type 3	654383 3
Kalibreringsfirkantadapter Type 2	654383 2
Måletransducer Maks. moment 100 Nm	654255 100