

**Helprofilplatter 60°, indvendigt højre, HBX820, Stigning: 1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270784 1
GTIN	4045197982292
Artikelklasse	22B

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Gevindstigning	1 mm
Indvendig/udvendig anvendelse	indvendigt
Indsatstype	højre
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HBX820
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Gevindtype	M
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	85 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	betinget egnet	130 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		