



Nitrilhandsker, par KryTech 563, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094470 8
GTIN	3245425634189
Artikelklasse	04P

Beskrivelse

Udførelse:

KryTech 563. Til **fintfølelse og generelle arbejder** i tørre og lettere snavsede arbejdsmiljøer. Fremragende bestandighed mod olie og fedt. Den slidstærke nitrilbelægning garanterer lang brugstid. Særligt velegnet til presning af metal, håndtering af plader, mekaniske vedligeholdelsesarbejder.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Skærebeskyttelsesklasse: B

Farve: sort / grå

silikonefri: ja

Teknisk beskrivelse

Varmebeskyttelse	kendes ikke
Pasform	meget god
Vægt	37 g

DMF-fri	ja
EN 388 skærestyrke	3
Handkestørrelse	8
Materiale, belægning	Nitril
Åndbarhed	god
Gribeevne ved olie	meget god
EN 388 slidstyrke	4
Føleevne	meget god
EN 388 rivestyrke	4
Gribeevne ved fugt	god
silikonefri	ja
EN 388 perforationsstyrke	3
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
EN 388:2016	4343B
Bæremateriale	PEHD
Belægning	Nitril
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker