

BROCKHAUS | HEUER

Parallelskruestik „Heuer Front“ med drejeplade, Kæbebredde: 140mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967370 140
GTIN	2050002047730
Artikelklasse	93Q

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Riflede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.

Drejeplade, kan drejes 360° trinløst og låses sikkert i enhver position.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskruer til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret.**

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
Materiale	sænksmedet stål
Kæbebredde	140 mm
Serie	Heuer Front

udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Underlagsplade til skruestik	967330
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 140 mm	967711 140
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 140 mm	967722 140
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 140 mm	967723 140
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 140 mm	967724 140