

BROCKHAUS | HEUER

**Parallelskruestik „Heuer-Front“, Kæbebredde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967350 180
GTIN	2050002047679
Artikelklasse	93Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Riflede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.

**Leveringsomfang:**

Inklusive monteringskruer til montering på arbejdsbordet.

**Lakering:**

Hammerslag blå, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

**Teknisk beskrivelse**

Spændedybde	100 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	29 kg
Materiale	sænksmedet stål

Spændvidde	225 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	27 - 100 mm
Kæbebredde	180 mm
Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 160/180	967390 160/180
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 160/180	967540 160/180
Underlagsplade til skruestik	967330