

BROCKHAUS | HEUER

Parallelskruestik „Heuer-Front“, Kæbebredde: 100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967350 100
GTIN	2050002047631
Artikelklasse	93Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Riflede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringskruer til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	125 mm
Vægt	4,5 kg
Åbningsretning	åbnes foran
Materiale	sænksmedet stål

Spændedybde	50 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	16 - 30 mm
Kæbebredde	100 mm
Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 100 mm	967726 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 100 mm	967728 100
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 100 mm	967711 100
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 100	967390 100
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Klembøjle, enkelt til skruestik "Heuer-Front" str. 100	967400 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 100 mm	967722 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 100 mm	967721 100
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 100 mm	967727 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 100 mm	967729 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 100 mm	967723 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 100 mm	967724 100