



Parallelskruestik, Kæbebredde: 120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967420 120
GTIN	4045197694362
Artikelklasse	92H

Beskrivelse

Udførelse:

Helt i stål – går garanteret ikke i stykker. Åbnes foran.

Med smedede rørspændekæber under de normale kæber.

Spindel med trapezgevind, lukket og beskyttet mod snavs. Dobbeltprismeføring med justeringsmulighed.

Med amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Med riflede og hærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Teknisk beskrivelse

Spændedybde	65 mm
Spændvidde	120 mm
Vægt	9 kg
Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran

Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	20 - 55 mm
Kæbebredde	120 mm
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 120 mm	967724 120
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 120	967540 120
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 120 mm	967723 120
Underlagsplade til skruestik	967330
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 120 mm	967711 120
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 120 mm	967722 120