

**Borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272185 25/16
GTIN	4045197983206
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Med fast hældningsvinkel 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	30 mm
Samlet længde L	200 mm
Indvendig køling	nej
Midterforskydning L_3	16,3 mm
Plattestørrelse	16 mm
Reservedelssæt	279981 2
Skaft-Ø D_s	25 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang