

**Borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272185 16/16
GTIN	4045197983084
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Med fast hældningsvinkel 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Samlet længde L	150 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indvendig køling	nej
Midterforskydning L_3	10,25 mm
Reservedelssæt	279981 2
Skaft-Ø D_s	16 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang