

BROCKHAUS | HEUER

Parallelskruestik „Heuer-Front“ med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967360 120
GTIN	2050002047686
Artikelklasse	93Q

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Indsatte spændebakker, overfladehærdede. **Riflet** på den ene side, **glat** på den anden. Kan vendes og udskiftes.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskrue til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
Spændvidde	150 mm

Spændedybde	65 mm
Vægt	9 kg
Materiale	sænksmedet stål
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	16 - 55 mm
Kæbebredde	120 mm
Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 120	967540 120
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 120 mm	967724 120
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 120 mm	967711 120
Drejeplyade, enkelt Passer til skruestik str. 120	967390 120
Reservebakker, par med skruer til „Heuer Front“ Kæbebredde 120 mm	967405 120
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 120 mm	967722 120
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 120 mm	967723 120