



Parallelskruestik, Kæbebredde: 140mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967420 140
GTIN	4045197694379
Artikelklasse	92H

Beskrivelse

Udførelse:

Helt i stål – går garanteret ikke i stykker. Åbnes foran.

Med smedede rørspændekæber under de normale kæber.

Spindel med trapezgevind, lukket og beskyttet mod snavs. Dobbeltprismeføring med justeringsmulighed.

Med amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Med riflede og hærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Teknisk beskrivelse

Vægt	16 kg
Spændvidde	180 mm
Materiale	sænksmedet stål
Spændedybde	90 mm
Åbningsretning	åbnes foran

Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	20 - 80 mm
Kæbebredde	140 mm
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik	967330
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 140	967540 140
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 140 mm	967722 140
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 140 mm	967711 140
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 140 mm	967724 140
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 140 mm	967723 140
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250