

BROCKHAUS | HEUER

## Parallelskruestik „Heuer-Front“ med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 140mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967360 140
GTIN	2050002047693
Artikelklasse	93Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Indsatte spændebakker, overfladehærdede. **Riflet** på den ene side, **glat** på den anden. Kan vendes og udskiftes.

#### Leveringsomfang:

Inklusive monterings skruer til montering på arbejdsbordet.

#### Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret**.

#### Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde	200 mm
Åbningsretning	åbnes foran

Spændedybde	80 mm
Vægt	16 kg
Materiale	sænksmedet stål
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	27 - 70 mm
Kæbebredde	140 mm
Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 140 mm	967724 140
Reservebakker, par med skruer til „Heuer Front“ Kæbebredde 140 mm	967405 140
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 140 mm	967722 140
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 140 mm	967711 140
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 140	967390 140
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 140	967540 140
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 140 mm	967723 140