

Garant**Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967000, Passer til skruestik str.: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967500 100
GTIN	4045197694423
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil og kraftig **smedegods-** / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af **sikkerhedsspændearm**.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden **uden ekstra drejeplade**, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til :

Parallelskruestik model **GARANT nr. 967000**.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Bemærk:

Højdeindstillingsenhed også til GARANT-L-skruestikker og originale LEINEN-skruestikker (ikke LEINEN-JUNIOR nr. 967060.

Højdeindstillingsområde: 242 mm

Indstilles vha. bordplade på filebænk: 93 - 335 mm

Vægt: 11,8 kg

Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	242 mm
Indstilles vha. bordplade på filebænk	93 - 335 mm
Vægt	11,8 kg
Passer til skruestik str.	100
Produkttype	Indstillingsenhed

Tilbehør

M10X40/3	967003 M10X40/3
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967000 Passer til skruestik str. 100/1	967500 100/1