

Garant**eco-stikklinge forstærket, Højre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 32/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319133.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.

Teknisk beskrivelse

Højde, h ₁	25 mm
Stikbredde W	3 mm
Til maks. emne-Ø	90 mm
Serie	Eco
Klingehøjde h ₅	32 mm
Samlet længde L	122 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

