

**Garant****eco-stikklinge forstærket, Højre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 32/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Passer til:**

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319133.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.

## Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h <sub>5</sub>	32 mm
Stikbredde W	3 mm
Højde, h <sub>1</sub>	25 mm
Serie	Eco
Til maks. emne-Ø	65 mm
Samlet længde L	109,5 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Stikklinge