

Garant**eco-stikklinge forstærket, Venstre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 32/3Lmm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder 319132.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 om nødvendigt.

Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h ₅	32 mm
Serie	Eco
Til maks. emne-Ø	90 mm
Højde, h ₁	25 mm
Stikbredde W	3 mm
Samlet længde L	122 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge