

BROCKHAUS | HEUER

Parallelskruestik „Heuer-Front“ med klembøjle, Kæbebredde: 100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967395 100
GTIN	2050002047839
Artikelklasse	93Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Rifledede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.

Klemmebøjle til bordplader med en tykkelse på mellem 10 og 60 mm.

Anvendelse:

Til fastspænding på filebænk.

Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	5 kg
Åbningsretning	åbnes foran

Klemområde	10 - 60 mm
Materiale	sænksmedet stål
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	3/8 – 1 tommer
Kæbebredde	100 mm
Serie	Heuer Front
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 100 mm	967711 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 100 mm	967723 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 100 mm	967724 100
Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 100 mm	967726 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 100 mm	967729 100
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 100 mm	967722 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 100 mm	967721 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 100 mm	967728 100
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 100 mm	967727 100
Klembøjle, enkelt til skruestik "Heuer-Front" str. 100	967400 100