

BROCKHAUS | HEUER

Parallelskruestik „Heuer-Front“, Kæbebredde: 140mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967350 140
GTIN	2050002047655
Artikelklasse	93Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Rifledede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringskruer til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Teknisk beskrivelse

Vægt	16 kg
Spændedybde	80 mm
Spændvidde	200 mm
Materiale	sænksmedet stål

Åbningsretning	åbnes foran
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	27 - 70 mm
Kæbebredde	140 mm
Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 140 mm	967724 140
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 140 mm	967723 140
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 140	967540 140
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 140 mm	967711 140
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 140 mm	967722 140
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 140	967390 140
Underlagsplade til skruestik	967330