

BROCKHAUS | HEUER

## Parallelskruestik „Heuer-Front“ med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967360 160
GTIN	2050002047709
Artikelklasse	93Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Indsatte spændebakker, overfladehærdede. **Riflet** på den ene side, **glat** på den anden. Kan vendes og udskiftes.

#### Leveringsomfang:

Inklusive monterings skruer til montering på arbejdsbordet.

#### Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret**.

#### Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

### Teknisk beskrivelse

Materiale	sænksmedet stål
Spændvidde	225 mm

Spændedybde	100 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	27 kg
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	27 - 100 mm
Kæbebredde	160 mm
Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 160 mm	967724 160
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 160 mm	967722 160
Reservebakker, par med skruer til „Heuer Front“ Kæbebredde 160 mm	967405 160
Drejeplyade, enkelt Passer til skruestik str. 160/180	967390 160/180
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 160 mm	967723 160
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 160/180	967540 160/180
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 160 mm	967711 160