

**HOLEX****Parallelskruestik, Kæbebredde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967420 160
GTIN	4045197694386
Artikelklasse	92H

**Beskrivelse****Udførelse:****Helt i stål – går garanteret ikke i stykker. Åbnes foran.**

Med smedede rørspændekæber under de normale kæber.

Spindel med trapezgevind, lukket og beskyttet mod snavs. Dobbeltprismeføring med justeringsmulighed.

Med amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Med riflede og hærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	27 kg
Åbningsretning	åbnes foran
Materiale	sænksmedet stål
Spændedybde	100 mm
Spændvidde	210 mm

Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	25 - 100 mm
Kæbebredde	160 mm
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 160 mm	967723 160
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 160 mm	967711 160
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 160 mm	967724 160
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 160 mm	967722 160
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 160/180	967540 160/180