

BROCKHAUS | HEUER

Parallelskruestik „Heuer Front“ med drejeplade og udskiftelige bakker, Kæbebredde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967380 160
GTIN	2050002047785
Artikelklasse	93Q

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Indsatte spændebakker, overfladehærdede. **Riflet** på den ene side, **glat** på den anden. Kan vendes og udskiftes.

Drejeplade, kan drejes 360° trinløst og låses sikkert i enhver position.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringskruer til montering på bordpladen.

Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
Materiale	sænksmedet stål
Kæbebredde	160 mm

Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 160 mm	967722 160
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 160 mm	967724 160
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 160 mm	967723 160
Reservebakker, par med skruer til „Heuer Front“ Kæbebredde 160 mm	967405 160
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 160 mm	967711 160
Underlagsplade til skruestik	967330