

BROCKHAUS | HEUER

## Parallelskruestik "Heuer-Compact" med hurtig justering, Kæbebredde: 120mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967460 120
GTIN	2050002047846
Artikelklasse	93Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lav vægt, i stål, med kompakte dimensioner, **smedet helt i stål. Åbnes foran.**

Med integrerede rørspændebakker under de normale bakker.

Innovativ **hurtig indstilling af spændvidden** fra 0 til 130 mm blot ved at dreje røreheden og trække hurtigt ud i den forreste bakke.

Ekstra åbningsviddevisning på røreheden med centimeterskala gør forindstillingen lettere.

Indsatte spændebakker, overfladehærdede og forzinkede. Spændekraft 10 kN.

**Riflet** på den ene side, **glat** på den anden. Kan vendes og udskiftes.

#### Infotekst:

Frigøring ved drejning.

Hurtigindstilling af spændvidde.

#### Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

#### Specialtilbehør:

Drejeplade nr. 967390 str. 100.

Reservebakker nr. 967405 str. 120.

Klemmebøjle nr. 967400 str. 100.

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde	130 mm
------------	--------

Spændvidde, hurtigjustering	ja
Materiale	smedet stål
Vægt	4,5 kg
Spændedybde	65 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	15 - 50 mm
Kæbebredde	120 mm
Serie	Heuer Compact
udskiftelige bakker	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 120 mm	967723 120
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 100	967390 100
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 120 mm	967722 120
Underlagsplade til skruestik	967330
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Klembøjle, enkelt til skruestik "Heuer-Front" str. 100	967400 100
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 120 mm	967711 120
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 120 mm	967724 120
Reservebakker, par med skruer til „Heuer Front“ Kæbebredde 120 mm	967405 120