

BROCKHAUS | HEUER

Parallelskruestik „Heuer-Front“, Kæbebredde: 160mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967350 160
GTIN	2050002047662
Artikelklasse	93Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med smedede rørspændekæber under de normale kæber. Kraftigt spindel med **dobbelt trapezgevind** af hensyn til hurtig åbning og lukning af bakkerne. Forzinket spindelnøgle med fastnittede låseringe i stål. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar prismeføring i begge sider.

Med forstærket amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Riflede og omhyggeligt overfladehærdede spændekæber, kan ikke udskiftes.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringskruer til montering på arbejdsbordet.

Lakering:

Hammerslag blå, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Teknisk beskrivelse

Spændedybde	100 mm
Spændvidde	225 mm
Vægt	27 kg
Åbningsretning	åbnes foran

Materiale	sænksmedet stål
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	27 - 100 mm
Kæbebredde	160 mm
Serie	Heuer Front
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 160 mm	967723 160
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 160/180	967540 160/180
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 160 mm	967724 160
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 160/180	967390 160/180
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 160 mm	967711 160
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 160 mm	967722 160