



Momentskruetrækker med digitaldisplay, D 6,3-bitholder, Maks. moment: 200cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659913 200
GTIN	7610733288946
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af moment **uden værktøj** ved at trække og dreje kappen. Den indstillede momentværdi vises i ruden (**digitaldisplay på skaftenden**). Indbygget elektronik med NFC-interface. Batteri kan udskiftes af kunden (knapcellebatteri CR 1/3 N; 3 V). **Måleenheder:** Nm, lbfft.

Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruring ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Bitholder	D 6,3
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Display	digital

Momentområde	0,4 - 2 Nm
Opløsning	2 cNm
Maks. moment	200 cNm
Momentområde	40 - 200 cNm
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Vægt	114 g
Samlet længde L	146,5 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Målemetode	Moment
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Producentbetegnelse	DigiTorque V2
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

