



Momentskruetrækker med digitaldisplay, D 6,3-bitholder, Maks. moment: 500cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659913 500
GTIN	7610733288953
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af moment **uden værktøj** ved at trække og dreje kappen. Den indstillede momentværdi vises i ruden (**digitaldisplay på skaftenden**). Indbygget elektronik med NFC-interface. Batteri kan udskiftes af kunden (knapcellebatteri CR 1/3 N; 3 V). **Måleenheder:** Nm, lbfft.

Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruring ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	500 cNm
Momentområde	100 - 500 cNm
Display	digital

Målenøjagtighed, moment	±6 %
Opløsning	5 cNm
Bitholder	D 6,3
Momentområde	1 - 5 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Feedback	udløsning
Samlet længde L	146,5 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Vægt	117 g
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Producentbetegnelse	DigiTorque V2
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

