

HOLEX**Parallelskruestik med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967430 120
GTIN	4045197694393
Artikelklasse	92H

Beskrivelse**Udførelse:****Helt i stål – går garanteret ikke i stykker. Åbnes foran.**

Med smedede rørspændekæber under de normale kæber.

Spindel med trapezgevind, lukket og beskyttet mod snavs. Dobbeltprismeføring med justeringsmulighed.

Med amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Med riflede og hærdede spændebakker (kan udskiftes).

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
Materiale	sænksmedet stål
Vægt	9 kg
Spændedybde	65 mm
Spændvidde	120 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	20 - 55 mm
Kæbebredde	120 mm

udskiftelige bakker	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik	967330
Reservekæber, par med skruer til nr. 967430 Kæbebredde 120 mm	967440 120
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 120 mm	967723 120
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 120 mm	967711 120
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 120 mm	967724 120
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 120	967540 120
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 120 mm	967722 120