



## Parallelskruestik, Kæbebredde: 140mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967310 140
GTIN	4045197694348
Artikelklasse	92H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran, med smedede rørspændekæber .**

Fræsede og overfladehærdede spændekæber. Stor spændedybde. Kraftig spindel med trapezgevind. Spindel og styrespor er beskyttede mod snavs. Justerbar føring; bred og hærdet amboltflade.

#### Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

#### Bemærk:

Passende drejeplade nr. 967280 str. 150.

### Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	18 kg
Spændvidde	200 mm
Spændedybde	100 mm
Materiale	sænksmedet stål
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	3/4 – 3.1/2 tommer

Kæbebredde	140 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 140 mm	967723 140
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 140 mm	967724 140
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 140 mm	967722 140
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 140 mm	967711 140
Underlagsplade til skruestik	967330
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 150	967280 150