



Parallelskruestik, Kæbebredde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967420 100
GTIN	4045197694355
Artikelklasse	92H

Beskrivelse

Udførelse:

Helt i stål – går garanteret ikke i stykker. Åbnes foran.

Med smedede rørspændekæber under de normale kæber.

Spindel med trapezgevind, lukket og beskyttet mod snavs. Dobbeltprismeføring med justeringsmulighed.

Med amboltansats til små opretnings- og prægningsarbejder.

Med riflede og hærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967540.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	100 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Spændedybde	50 mm
Vægt	5 kg
Materiale	sænksmedet stål

Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	16 - 40 mm
Kæbebredde	100 mm
udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 100 mm	967726 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 100 mm	967724 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 100 mm	967729 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 100 mm	967728 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 100 mm	967723 100
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 100 mm	967727 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 100 mm	967722 100
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 100 mm	967711 100
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 100 mm	967721 100