

**Garant****Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430, Passer til skruestik str.: 140**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967540 140
GTIN	4045197694546
Artikelklasse	91J

## Beskrivelse

### Udførelse:

Stabil og kraftig **smedegods-** / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af **sikkerhedsspændearm**.

### Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden **uden ekstra drejeplade**, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

### Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

### Passer til :

Parallelskruestikker „**Heuer-Front**“ nr. **967350; 967360** hhv. **HOLEX** nr. **967420; 967430**.

### Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringskruer til montering på filebænken.

### Lakering:

Sølvgrå.

Højdeindstillingsområde: 242 mm  
Indstilles vha. bordplade på filebænk: 93 - 335 mm  
Vægt: 11,2 kg

### Teknisk beskrivelse

Indstilles vha. bordplade på filebænk	93 - 335 mm
Vægt	11,2 kg
Passer til skruestik str.	140
Højdeindstillingsområde	242 mm
Produkttype	Indstillingsenhed

### Tilbehør

Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Passer til skruestik str. 140/1	967540 140/1
M8X30/4	967003 M8X30/4