

Teknikerskruestik Med klembøjle, Kæbebredde: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967590 50
GTIN	2050001741363
Artikelklasse	97G

Beskrivelse

Udførelse:

Ved hjælp af et kugleleje kan den øverste del med fordel drejes og svinges til den ønskede arbejdsstilling og fastgøres med spændearmen. Skruestikken kan desuden drejes i trin fra **6°** til 360°, hvilket gør det muligt at anvende den som spænder med dybdetræk. Skruestik og klembøjle eller monteringsplade af letmetallegering, hammerlakeret. Skjult stål-gevindspindel, bakkerne åbnes for oven. Med udskiftelige, glatte kunststofkæber.

Teknisk beskrivelse

Drejeområde, kugleled	360 grader
Spændvidde	75 mm
Svingområde, kugleled	90 grader
Spændedybde	35 mm
Kæbebredde	50 mm
Klemområde	0 - 80 mm
udskiftelige bakker	ja

Klembøjle inklusive	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Universal-spændeelement	967650
Reservekunststofbakker, par Kæbebredde 50 mm	967620 50