

## Universal-spændeelement



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967650
GTIN	2050001741554
Artikelklasse	97G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Takket være kugleledet kan den bedste arbejdsstilling indstilles ved at dreje og forskyde. **Ståldorn med udvendigt gevind i størrelse M18×1,5 og indvendigt gevind M10** til montering af specialfremstillede monterings- eller opspændingselementer. Kugleledet fastgøres øjeblikkeligt i den ønskede stilling ved hjælp af en hurtigspændearm. Med monteringsplade til montering på bordpladen. Letmetallegering; hammerlakeret.

#### Passer til :

Tekniker-skruetvinger nr. 967590, 967600, 967610.

Drejeområde, kugleled: 360 grader

Svingområde, kugleled: 90 grader

Holdebolt, udvendigt gevind: M18 × 1,5

Holdebolt, indvendigt gevind: M10

Vægt: 0,9 kg

### Teknisk beskrivelse

Holdebolt, indvendigt gevind	M10
Svingområde, kugleled	90 grader

Vægt	0,9 kg
Drejeområde, kugleled	360 grader
Holdebolt, udvendigt gevind	M18 × 1,5
Produkttype	Spændeelement