

Teknikerskruestik Med klembøjle, Kæbebredde: 75mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967590 75
GTIN	2050001741561
Artikelklasse	97G

Beskrivelse

Udførelse:

Ved hjælp af et kugleleje kan den øverste del med fordel drejes og svinges til den ønskede arbejdsstilling og fastgøres med spændearmen. Skruestikken kan desuden drejes i trin fra 6° til 360°, hvilket gør det muligt at anvende den som spænder med dybdetræk. Skruestik og klembøjle eller monteringsplade af letmetallegering, hammerlakeret. Skjult stål-gevindspindel, bakkerne åbnes for oven. Med udskiftelige stålkæber.

Teknisk beskrivelse

Svingområde, kugleled	90 grader
Drejeområde, kugleled	360 grader
Spændedybde	50 mm
Spændvidde	110 mm
Kæbebredde	75 mm
Klemområde	0 - 80 mm
udskiftelige bakker	ja

Klembøjle inklusive	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Reservekunststofbakker, par Kæbebredde 75 mm	967620 75
Universal-spændeelement	967650