

Garant**Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967260, Passer til skruestik str.: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967550 125
GTIN	4045197694560
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil og kraftig **smedegods-** / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af **sikkerhedsspændearm**.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden **uden ekstra drejeplade**, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til :

Parallelskruestik **Horex nr. 967260**.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Højdeindstillingsområde: 242 mm

Indstilles vha. bordplade på filebænk: 93 - 335 mm

Vægt: 11,1 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt	11,1 kg
Højdeindstillingsområde	242 mm
Passer til skruestik str.	125
Indstilles vha. bordplade på filebænk	93 - 335 mm
Produkttype	Indstillingsenhed

Tilbehør

Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967260 Passer til skruestik str. 125/1	967550 125/1
M10X40/3	967003 M10X40/3