


Teknikerskruestik med monteringsplade, Kæbebredde: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967600 50
GTIN	2050001741578
Artikelklasse	97G

Beskrivelse

Udførelse:

Ved hjælp af et kugleleje kan den øverste del med fordel drejes og svinges til den ønskede arbejdsstilling og fastgøres med spændearmen. Skruestikken kan desuden drejes i trin fra **6°** til 360°, hvilket gør det muligt at anvende den som spænder med dybdetræk. Skruestik og klembøjle eller monteringsplade af letmetallegering, hammerlakeret. Skjult stål-gevindspindel, bakkerne åbnes for oven. Med udskiftelige, glatte kunststofkæber.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	75 mm
Drejeområde, kugleled	360 grader
Spændedybde	35 mm
Svingområde, kugleled	90 grader
Kæbebredde	50 mm
udskiftelige bakker	ja
med monteringsplade	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Reservekunststofbakker, par Kæbebredde 50 mm

967620 50

Universal-spændeelement

967650