

## Teknikerskruestik med monteringsplade, Kæbebredde: 75mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967600 75
GTIN	2050001741370
Artikelklasse	97G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ved hjælp af et kugleleje kan den øverste del med fordel drejes og svinges til den ønskede arbejdsstilling og fastgøres med spændearmen. Skruestikken kan desuden drejes i trin fra **6°** til 360°, hvilket gør det muligt at anvende den som spænder med dybdetræk. Skruestik og klembøjle eller monteringsplade af letmetallegering, hammerlakeret. Skjult stål-gevindspindel, bakkerne åbnes for oven. Med udskiftelige stålkæber.

### Teknisk beskrivelse

Drejeområde, kugleled	360 grader
Spændvidde	110 mm
Svingområde, kugleled	90 grader
Spændedybde	50 mm
Kæbebredde	75 mm
udskiftelige bakker	ja
med monteringsplade	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

---

**Tilbehør**

Universal-spændeelement

967650

Reservekunststofbakker, par Kæbebredde 75 mm

967620 75