

Teknikerskruestik med spændeblok og klembøjle, Kæbebredde: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967610 50
GTIN	2050001741387
Artikelklasse	97G

Beskrivelse

Udførelse:

Ved hjælp af et kugleleje kan den øverste del med fordel drejes og svinges til den ønskede arbejdsstilling og fastgøres med spændearmen. Skruestikken kan desuden drejes i trin fra **6°** til 360°, hvilket gør det muligt at anvende den som spænder med dybdetræk. Skruestik og klembøjle eller monteringsplade af letmetallegering, hammerlakeret. Skjult stål-gevindspindel, bakkerne åbnes for oven.

Med alu-blokkæber til opspænding af forskellige emner.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	75 mm
Spændedybde	35 mm
Svingområde, kugleled	90 grader
Drejeområde, kugleled	360 grader
Kæbebredde	50 mm
Klemområde	0 - 80 mm

udskiftelige bakker	ja
med spændeblok	ja
Klembøjle inklusive	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Reservespændeblok, par i aluminium Kæbebredde 50 mm	967630 50
Universal-spændeelement	967650
Reservespændeblok, par i kunststof Kæbebredde 50 mm	967635 50