

Garant**Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, Ø DC h8: 15,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116360 15,5
GTIN	4045197031921
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:****Med forstærket kerne.**

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.
Med tilspidsning form C.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D_c	15,5 mm
Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/o
Antal skær Z	2
Spånnotlængde L_c	120 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	218 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Norm	DIN 345
anbefalet maksimal boreddybde L_2	96,8 mm
Spidsvinkel	135 grader

Skaft	Morsekonus
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Type	INOX
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	5 m/min	S
GG (G)	egnet	25 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		