

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-518, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094478 10 |
| GTIN | 10076490478596 |
| Artikelklasse | 04P |

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-518. Fleksibel og fin handske med **lav vægt** på kun 14 g. Dette sammen med den **høje fingerbevægelighed** bevirker mindre træthed i håndmuskulaturen ved lange arbejdsphas. Med **18-gauge-strikketeknologi** og Dyneema®-Diamond-teknologifiber. Særligt egnet til håndtering og montage af ekstremt små, skarpkantede dele.

Udførelse reklametekst:

PU-belagt skærebekyttelseshandske med **god fingerbevægelighed**, optimal ved komponenter med skarpe kanter.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-----|
| EN 388 skærestyrke | 3 |
| Åndbarhed | god |
| Handskestørrelse | 10 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| EN 388 slidstyrke | 3 |
| Materiale, belægning | PU |
| Gribeevne ved fugt | god |
| DMF-fri | nej |
| Føleevne | meget god |
| EN 388 rivestyrke | 3 |
| Varmebeskyttelse | kendes ikke |
| silikonefri | nej |
| Gribeevne ved olie | god |
| Pasform | meget god |
| Serie | HyFlex® |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Handsketype | Universalhandsker |
| Indhold | 12 |
| Handskeegenskab | allergiker-hudvenlig |
| Strikketeknologi | 18G |
| EN 388 | 3X31B |
| Bæremateriale | Nylon; Dyneema® |
| Belægning | PU |
| Materiale | PU |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Farve | blå |
| Vægt | 14 g |
| Længde | 210 mm |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | B |
| Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |

