

**Garant****CNC-fralægningshylde, bredde 1000 mm, Til værktøjsskafter: HSK80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	970660 HSK80
GTIN	4045197489166
Artikelklasse	91L

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Pladestålbund med GARANT værktøjsholdere af kunststof. Forside med firkantet overligger til stabilisering. **Indstillingsområde i dybden 130 mm.** Mulighed for låsning **vandret 90°** og **på skrå 120°.**

**Passer til :**

Montering ved **ophængning** på **bæresøjler (gruppe 92), CNC-reol nr. 970680 og materialevogn nr. 918590 str. 1000 (gruppe 91).**

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 80 mm

Dybde: 155 mm

Antal værktøjsholdere: 7

Akselafstand A: 110 mm

Bæreevne ved ophængning på bæresøjler: 25 kg

Bæreevne i CNC-reol og materialevogn: 50 kg

**Teknisk beskrivelse**

Antal værktøjsholdere	7
Dybde	155 mm
Akselafstand A	110 mm

Højde	80 mm
Bredde	1000 mm
Til værktøjsskafter	HSK 80
Bæreevne ved ophængning på bæresøjler	25 kg
Bæreevne i CNC-reol og materialevogn	50 kg
Brugsområde	CNC-reol
Materialetykkelse	1,5 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	bredde 1000 mm
Produkttype	Hylde

---

## Tilbehør

Kunststofindsats Type HSK80	947390 HSK80
-----------------------------	--------------