

**TMSERROR, Fiberstruktur: 1000****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG5115 1000   |
| GTIN                | 4045197575050 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne** slibekorn. Uden korrosionsfarlige bestanddele, kan anvendes tørt og vådt (**som 556015, 556110, 556115**).  
som 556115.

**Fordel:**

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

**Anvendelse:**

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

**Indhold:**

**4 ruller/bundt.**

**Bemærk:**

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

## Teknisk beskrivelse

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Udførelse                   | S Ultra Fine    |
| Farve                       | grå             |
| Kornstørrelsessammenligning | 600 - 1000      |
| Fiberstruktur               | 1000            |
| Finhedsgrad                 | meget fin       |
| Indhold                     | 4               |
| Jern-, svovl- og klorandel  | < 0,1 %         |
| Rullebredde                 | 115 mm          |
| Rullelængde                 | 10 m            |
| Produktnavnsegenskab        | 115 mm×10 m     |
| Produkttype                 | Slibefiberrulle |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | egnet          |                |          |
| INOX                          | egnet          |                |          |
| Ti                            | egnet          |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Træ                           | egnet          |                |          |
| Sten                          | betinget egnet |                |          |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Lak           | egnet          |
| Uni           | egnet          |
| våd, maksimal | betinget egnet |
| tør           | egnet          |

---

## Tilbehør

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Slibefiberrulle Fiberstruktur 1000 | 556115 1000 |
|------------------------------------|-------------|